



## Multiplikator zakretnog momenta od vel. 1300 u plastičnom koferu, maks. izlazni moment: 2000Nm

### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	659980 2000
GTIN	5060207567558
Razred artikla	66D

### Opis

#### Izvedba:

Mehaničko, ručno upravljanje multiplikatora momenta za kontrolirano stezanje vijka. Multiplikator i nosač od visoko kvalitetnog čelika. Sa zaštitom od opterećenja za sigurnost.

**Ulazni pogon** s unutarnjim četverokutom za alate za pogone poput račni, T ručice, momentnog ključa. Korisno je pokretanje momentnim ključem kako bi se osigurala maksimalna opteretivost uređaja i kontroliranje vrijednosti stezanja vijaka. **Izlazni pogon** s četverokutnim prihvatom nasadnih ključeva (prvenstveno koristite nasadne ključeve za strojne odvijače zbog velikih momenata).

Iznimno precizan prijenos sa brušenim zupčanicima i honanim provrtima jamči točno i dosljedno ponavljanje multiplikacije momenta. Jedinствена točnost od najmanje  $\pm 4\%$ . Vrlo kompaktna i lagana izvedba, izuzetno izdržljiv i jednostavan za održavanje. Isporuka u plastičnom koferu.

#### Prednost:

Multiplikatori momenta omogućuju prijenos visokih momenata uz razmjerno malu polugu.

#### Napomena:

Alternativne naprave za podupiranje za br. 659980 vel. 2000 i 7000 dostupne na zahtjev. Br. 659980 vel. 2000 na upit dostupno s elektroničkim senzorima za izmjerene vrijednosti.

### Tehnički opis

Prijenos okretnog momenta/učinkovito multipliciranje momenta	1:27
preporučeni momentni ključ / područje pritezanja	100 Nm
Broj potpornih uređaja	1
Izlazni Četverokut	1/2 col
Četverokutni nastavak	1 col

maksimalna izlazna kompetencija	2000 Nm
Težina	3,2 kg
Osigurač protiv preopterećenja	da
Ø D	72 mm
maksimalni ulazni moment	74 Nm
Nepovratna blokada	da
Visina H	150 mm
Mjerna tehnika	mehaničko
Točnost mjerenja	4 %
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Dimenzije: R2	165 mm
Dimenzije: R1	74 mm
Vrsta proizvoda	Momentni ključ