



Mehaničarska kliješta za rezanje kabela, kromirana s navlakama, ukupna duljina: 125mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 724200 125 |
| GTIN | 4003773005315 |
| Razred artikla | 73F |

Opis

Izvedba:

S uskom glavom i induktivno kaljenim oštricama. Tvrdća oštrice cca. 63 HRC. Umetnuti zglob. Kliješta kromirana, ručke s višekomponentnim navlakama.

Standard:

DIN ISO 5749

Materijal:

Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.

Tehnički opis

| | |
|---|-------------------------|
| Kapacitet rezanja čelične žice do Ø | 0,6 mm |
| ukupna duljina | 125 mm |
| Kapacitet rezanja tvrde žice do Ø | 1 mm |
| Kapacitet rezanja meke žice do Ø | 2,5 mm |
| s oprugom za otvaranje koja se može uključiti | ne |
| s oprugom za otvaranje | ne |
| Standard | DIN ISO 5749 |
| Drška | Višekomponentna navlaka |

| | |
|-----------------|---|
| Postupak izrade | Oštrice induktivno kaljene (cca 63 HRC). |
| Materijal | Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju. |
| Površina | kromirano |
| Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |