



Multiplikator zakretnog momenta od vel. 1300 u plastičnom koferu, maks. izlazni moment: 4500Nm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	659980 4500
GTIN	5060207567442
Razred artikla	66D

Opis

Izvedba:

Mehaničko, ručno upravljanje multiplikatora momenta za kontrolirano stezanje vijka. Multiplikator i nosač od visoko kvalitetnog čelika. Sa zaštitom od opterećenja za sigurnost.

Ulazni pogon s unutarnjim četverokutom za alate za pogone poput račni, T ručice, momentnog ključa. Korisno je pokretanje momentnim ključem kako bi se osigurala maksimalna opteretivost uređaja i kontroliranje vrijednosti stezanja vijaka. **Izlazni pogon** s četverokutnim prihvatom nasadnih ključeva (prvenstveno koristite nasadne ključeve za strojne odvijače zbog velikih momenata).

Iznimno precizan prijenos sa brušenim zupčanicima i honanim provrtima jamči točno i dosljedno ponavljanje multiplikacije momenta. Jedinствена točnost od najmanje $\pm 4\%$. Vrlo kompaktna i lagana izvedba, izuzetno izdržljiv i jednostavan za održavanje. Isporuka u plastičnom koferu.

Prednost:

Multiplikatori momenta omogućuju prijenos visokih momenata uz razmjerno malu polugu.

Napomena:

Alternativne naprave za podupiranje za br. 659980 vel. 2000 i 7000 dostupne na zahtjev. Br. 659980 vel. 2000 na upit dostupno s elektroničkim senzorima za izmjerene vrijednosti.

Tehnički opis

preporučeni momentni ključ / područje pritezanja	200 Nm
Težina	7 kg

maksimalna izlazna kompetencija	4500 Nm
Prijenos okretnog momenta/učinkovito multipliciranje momenta	1:26
Ø D	108 mm
maksimalni ulazni moment	173 Nm
Četverokutni nastavak	1 col
Izlazni Četverokut	1/2 col
Osigurač protiv preopterećenja	da
Broj potpornih uređaja	1
Nepovratna blokada	da
Duljina D (L)	498 mm
Visina H	149 mm
Mjerna tehnika	mehaničko
Točnost mjerenja	4 %
Vrsta proizvoda	Momentni ključ