



Kompaktna kliješta za rezanje kabela, X-Cut® kromirana s ergonomskom drškom VDE-izolirano, ukupna duljina: 160mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	724310 160
GTIN	4003773075141
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Uska glava i induktivno kaljene oštrice (cca. 64 HRC). **Čvrsti prolazni zglob** za maksimalnu čvrstoću.

Kliješta kromirana, ručke s višekomponentnim navlakama.

Izolirano prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 za radove pod naponom do 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5749

Materijal:

Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.

Tehnički opis

ukupna duljina	160 mm
Kapacitet rezanja meke žice do Ø	4,8 mm
Kapacitet rezanja čelične žice do Ø	2,2 mm
Kapacitet rezanja tvrde žice do Ø	2,7 mm
Oznaka proizvođača	X-Cut
Standard	DIN ISO 5749
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drška	Višekomponentna navlaka

Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (cca 64 HRC).
Materijal	Specijalni alatni čelik
Površina	kromirano
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta