



Snažna kliješta za rezanje, kromirana VDE izolirano uranjanjem, ukupna duljina: 200mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	723535 200
GTIN	4003773018414
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Snažna glava, induktivno kaljene oštrice (cca. 64 HRC).

Kromirana kliješta, drške obložene plastikom, **izolirana uranjanjem.**

Izolirano prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 za radove pod naponom do 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5749

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

Tehnički opis

ukupna duljina	200 mm
Kapacitet rezanja tvrde žice do Ø	3 mm
Kapacitet rezanja meke žice do Ø	4,2 mm
Kapacitet rezanja čelične žice do Ø	2,5 mm
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Standard	DIN ISO 5749
Drška	presvučeno plastikom
Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (cca 64 HRC).

Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	kromirano
Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela s oprugom za otvaranje koja se može uključiti	ne
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta