

HOLEX**Kliješta za rezanje žice čeona, ukupna duljina: 160mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	721150 160
GTIN	4045197166203
Razred artikla	72B

Opis**Izvedba:**

Čvrsta glava s kratkim zglobom. Oštrice induktivno kaljene (ca. 64 HRC). Kliješta fosfatirana u crnoj boji, glava polirana, drške prevučene plastikom. Velik učinak rezanja zahvaljujući optimalnom omjeru sile.

Standard:**DIN ISO 5748****Materijal:**

Krom-vanadij lijevani čelik, kovan i kaljen u ulju.

Tehnički opis

Kapacitet rezanja meke žice do Ø	4,5 mm
Kapacitet rezanja tvrde žice do Ø	2,5 mm
ukupna duljina	160 mm
Kapacitet rezanja čelične žice do Ø	2 mm
Standard	DIN ISO 5748
Drška	presvučeno plastikom
Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (cca 64 HRC).
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	atramentirano u crnoj boji

Glava	neobrađen
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta