

Garant**Snažna kliješta za rezanje, kromirana, s navlakama, ukupna duljina: 180mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	723040 180
GTIN	4045197416995
Razred artikla	71B

Opis**Izvedba:**

Snažna glava s dodatno induktivno kaljenim oštricama (otprilike 64 HRC). Položeni zglob. Velik učinak rezanja zahvaljujući optimalnom omjeru sile.

Kliješta kromirana, ručice s ergonomski optimiziranim višekomponentnim navlakama, s protukliznom **Haptoprene** površinom.

Upotreba:

Za sve žice (dugi vijek trajanja također kod tvrde žice). Vrlo otporne za najteže trajno opterećenje.

Standard:

DIN ISO 5749

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

Tehnički opis

Kapacitet rezanja čelične žice do Ø	2,2 mm
Kapacitet rezanja meke žice do Ø	3,8 mm
ukupna duljina	180 mm
Kapacitet rezanja tvrde žice do Ø	2,7 mm
Standard	DIN ISO 5749
Drška	višekomponentna navlaka za ručke s protukliznom Haptoprene površinom

Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (cca 64 HRC).
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	kromirano
Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela s oprugom za otvaranje koja se može uključiti	ne
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta