

Garant**Kliješta za rezanje, kromirana s navlakama, ukupna duljina: 140mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	724840 140
GTIN	4045197417015
Razred artikla	71B

Opis

Izvedba:

Uski oblik s induktivno kaljenim oštricama (otprilike 62 HRC).
Kliješta kromirana, ručice s ergonomski optimiziranim višekomponentnim navlakama, s protukliznom **Haptoprene** površinom.

Standard:

DIN ISO 5749

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

Tehnički opis

Kapacitet rezanja tvrde žice do Ø	1,8 mm
Kapacitet rezanja meke žice do Ø	2,8 mm
ukupna duljina	140 mm
Standard	DIN ISO 5749
Drška	višekomponentna navlaka za ručke s protukliznom Haptoprene površinom
Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (cca 62 HRC).
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	kromirano

Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela	ne
s oprugom za otvaranje koja se može uključiti	ne
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta