

**Snažna kliješta za rezanje, kromirana VDE-izolirano, ukupna duljina: 180mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	723500 180
GTIN	4003773022985
Razred artikla	73F

Opis**Izvedba:**

Snažna glava, induktivno kaljene oštrice (cca. 64 HRC).

Kliješta kromirana, ručke s višekomponentnim navlakama.

Izolirano prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 za radove pod naponom do 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5749

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

Tehnički opis

Kapacitet rezanja meke žice do Ø	3,8 mm
Kapacitet rezanja čelične žice do Ø	2,2 mm
Kapacitet rezanja tvrde žice do Ø	2,7 mm
ukupna duljina	180 mm
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Standard	DIN ISO 5749
Drška	Višekomponentna navlaka
Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (cca 64 HRC).
Materijal	Krom-vanadij-čelik

Površina	kromirano
Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela	ne
s oprugom za otvaranje koja se može uključiti	ne
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta