

**Snažna kliješta za rezanje žice, čeona, ukupna duljina: 160mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	721900 160
GTIN	4003773213796
Razred artikla	73F

**Opis****Izvedba:**

Snažna glava, umetnuti zglob. Kliješta fosfatirana u crnoj boji, glava polirana, drške prevučene plastikom. Oštrice induktivno kaljene (oko 61 HRC).

**Standard:**

**DIN ISO 5748**

**Materijal:**

Poseban alatni čelik visoke kvalitete, kovan i višestruko kaljen u ulju.

**Tehnički opis**

Kapacitet rezanja meke žice do Ø	4 mm
ukupna duljina	160 mm
Kapacitet rezanja tvrde žice do Ø	2,3 mm
Standard	DIN ISO 5748
Drška	presvučeno plastikom
Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (cca 61 HRC).
Materijal	Specijalni alatni čelik
Površina	atramentirano u crnoj boji
Glava	polirano
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta

