



Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela, TwinForce®, polirana, ukupna duljina: 180mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	723170 180
GTIN	4003773074762
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Snažna glava, induktivno kaljena oštrica (cca. 64 HRC), umetnuti zglob s ekscentričnom izvedbom dvostrukog zgloba.

Fosfatirane čeljusti, glava polirana, ručke prevučene plastikom.

Prednost:

Nadmoćnija i snažnija kliješta za rezanje kabela s 50% manjim zahtjevom sile u odnosu na uobičajena snažna kliješta za rezanje kabela iste veličine. Podešavanje sječiva smanjuje utrošak snage.

Standard:

DIN ISO 5749

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

Tehnički opis

ukupna duljina	180 mm
Kapacitet rezanja čelične žice do Ø	3 mm
Kapacitet rezanja tvrde žice do Ø	3,2 mm
Kapacitet rezanja meke žice do Ø	5,5 mm
Oznaka proizvođača	TwinForce
Standard	DIN ISO 5749

Drška	presvučeno plastikom
Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (cca 64 HRC).
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	Fosfatirana kliješta, glava polirana.
Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela	da
s oprugom za otvaranje koja se može uključiti	ne
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta