



## Multiplikator okretnog momenta u limenom kućištu, maks. izlazni moment: 2000Nm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	659975 2000
GTIN	4018754186808
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

Mehaničko, ručno upravljanje multiplikatora momenta za kontrolirano stezanje vijka.

Multiplikator i nosač od visoko kvalitetnog čelika. Sa zaštitom od opterećenja za sigurnost.

**Ulazni pogon** s unutarnjim četverokutom za alate za pogone poput račni, T ručice, momentnog ključa. Korisno je pokretanje momentnim ključem kako bi se osigurala maksimalna opteretivost uređaja i kontroliranje vrijednosti stezanja vijaka. **Izlazni pogon** s četverokutnim prihvatom nasadnih ključeva (prvenstveno koristite nasadne ključeve za strojne odvijače zbog velikih momenata).

Precizni planetarni pogon osigurava točan prijenos momenta s dugoročnom točnošću od  $\pm 5\%$ . Isporuka u limenom koferu.

#### Prednost:

Multiplikatori momenta omogućuju prijenos visokih momenata uz razmjerno malu polugu.

### Tehnički opis

Izlazni Četverokut	1/2 col
Četverokutni nastavak	1 col
Nepovratna blokada	da
Osigurač protiv preopterećenja	da
preporučeni momentni ključ / područje pritezanja	200 Nm

Podlaganje pogona	16:1
Prijenos okretnog momenta/učinkovito multipliciranje momenta	1:12,5
Ø D	95 mm
Broj potpornih uređaja	1
maksimalna izlazna kompetencija	2000 Nm
maksimalni ulazni moment	160 Nm
Težina	7 kg
Duljina D (L)	330 mm
Visina H	161 mm
Mjerna tehnika	mehaničko
Točnost mjerenja	5 %
Serijski broj	MULTIPOWER MP300
Vrsta proizvoda	Momentni ključ