



Snažna kliješta za rezanje, kromirana VDE-izolirano, ukupna duljina: 200mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 723500 200 |
| GTIN | 4003773033820 |
| Razred artikla | 73F |

Opis

Izvedba:

Snažna glava, induktivno kaljene oštrice (cca. 64 HRC).

Kliješta kromirana, ručke s višekomponentnim navlakama.

Izolirano prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 za radove pod naponom do 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5749

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

Tehnički opis

| | |
|-------------------------------------|--|
| Kapacitet rezanja meke žice do Ø | 4,2 mm |
| Kapacitet rezanja tvrde žice do Ø | 3 mm |
| ukupna duljina | 200 mm |
| Kapacitet rezanja čelične žice do Ø | 2,5 mm |
| Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
| Standard | DIN ISO 5749 |
| Drška | Višekomponentna navlaka |
| Postupak izrade | Oštrice induktivno kaljene (cca 64 HRC). |
| Materijal | Krom-vanadij-čelik |

| | |
|--|----------------|
| Površina | kromirano |
| Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela | ne |
| s oprugom za otvaranje koja se može uključiti | ne |
| Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |