



Multiplikator okretnog momenta u limenom kućištu, maks. izlazni moment: 3000Nm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	659975 3000
GTIN	4018754186815
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Mehaničko, ručno upravljanje multiplikatora momenta za kontrolirano stezanje vijka.

Multiplikator i nosač od visoko kvalitetnog čelika. Sa zaštitom od opterećenja za sigurnost.

Ulazni pogon s unutarnjim četverokutom za alate za pogone poput račni, T ručice, momentnog ključa. Korisno je pokretanje momentnim ključem kako bi se osigurala maksimalna opteretivost uređaja i kontroliranje vrijednosti stezanja vijaka. **Izlazni pogon** s četverokutnim prihvatom nasadnih ključeva (prvenstveno koristite nasadne ključeve za strojne odvijače zbog velikih momenata).

Precizni planetarni pogon osigurava točan prijenos momenta s dugoročnom točnošću od $\pm 5\%$. Isporuka u limenom koferu.

Prednost:

Multiplikatori momenta omogućuju prijenos visokih momenata uz razmjerno malu polugu.

Tehnički opis

Ø D	95 mm
Četverokutni nastavak	1 col
Broj potpornih uređaja	1
maksimalni ulazni moment	240 Nm
Podlaganje pogona	16:1

Izlazni Četverokut	3/4 col
maksimalna izlazna kompetencija	3000 Nm
Osigurač protiv preopterećenja	da
preporučeni momentni ključ / područje pritezanja	300 Nm
Težina	7 kg
Prijenos okretnog momenta/učinkovito multipliciranje momenta	1:12,5
Nepovratna blokada	da
Duljina D (L)	330 mm
Visina H	161 mm
Mjerna tehnika	mehaničko
Točnost mjerenja	5 %
Serija	MULTIPOWER MP300
Vrsta proizvoda	Momentni ključ