



Ravni odvijač, s drškom Kraftform, širina oštrice b: 3,5mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	660100 3,5
GTIN	4013288102119
Razred artikla	63H

Opis

Izvedba:

Mnogostrani, robustni odvijač s konusnim tijelom (oštricom) i 6-kutnim pomagalom ključa.

Drška Kraftform od plastike otporne na udarac **s integriranim mekanim zonama** olakšava prijenos momenta te smanjuje opterećenje na ruke i šake.

Tijelo od specijalnog čelika visoke tvrdoće i posebne žilavosti; **vrhovi su prevučeni dijamentom**. Šesterokutno tijelo od vel. 5,5 sa šesterokutnim segmentom za stezanje pomoću ključa, površina nikro-mat kromirana.

Prednost:

- **Najveća otpornost na trošenje te mala snaga izbacivanja zbog dijamentne prevlake.**
- **Brz i ergonomičan rad uz čvrstu dršku.**
- **Snažan prijenos snage putem integriranih mekih zona.**
- **Zaštita od prevrtanja.**
- **Oznaka sa simbolom pogona i veličinom na kapici.**

Upotreba:

Za popravke i montažne radove, za otpuštanje čvrsto stegnutih vijaka itd.

Tehnički opis

Duljina cilindričnog dijela	75 mm
Debljina oštrice a	0,6 mm
Širina oštrice b	3,5 mm
ukupna duljina	156 mm
Profil progona	Odvijač za vijke s glavom s prorezom
Vrsta proizvoda	Odvijač

