

Garant
Izmjenjiva glava za krimpanje, Tip: 10

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	729626 10
GTIN	4045197293015
Razred artikla	71B

Opis
Izvedba:

Precizno **paralelno stezanje** s 4 sinkrono pogonjene stezne čeljusti. Odgovarajuće DIN normi četvrtasto stiskanje = optimalne kontaktne plohe.

- **Precizni zahvat krimpom postiže se linearnim hodom**
- **Povećana raznovrsnost primjene uz reducirane troškove zahvaljujući sustavu brze zamjene bez upotrebe alata**
- **Zajamčeno ravnomjerno dobri rezultati zahvata krimpom prema DIN odn. EN normi postižu se tvornički justiranim izmjenjivim glavama i prisilnim zaporom integriranim u osnovnom alatu.**
- **Kontinuirano ispravan dosjed kontakta u prihvatniku krimp kliješta zahvaljujući sigurnoj funkciji pozicioniranja kontakta**
- **Idealno za rad na teško dostupnim mjestima zahvaljujući malom i za rukovanje spretnom obliku.**

Upotreba:

Za preradu tuljaka na krajevima žice.

Odgovara :

GARANT osnovni alat br. 729611.

Napomena:

Ostale zamjenjive glave isporučive su na upit.

za presjek vodova: 0,08 - 10 mm²

Tehnički opis

za presjek vodova

0,08 - 10 mm²