



Kliješta za krimpavanje koaksijalnih utikača, za koaksijalne kablove: RG316



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	729825 RG316
GTIN	4003773051916
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Čelično tijelo sa zglobom. Ručice s platičnim prevlakama. Sila krimpavanja precizno osigurana blokadom. Za krimpavanje BNC i TNC utikača.

Od krom-vanadij elektročelika, kaljene u ulju. Ručice s višekomponentnim navlakama.

primjereno za tip kabela RG: 58; 174; 188; 316

ukupna duljina: 220 mm

Tehnički opis

ukupna duljina	220 mm
primjereno za tip kabela RG	58; 174; 188; 316
Serijski	PreciForce®
Oznaka proizvođača	PreciForce
Vrsta proizvoda	Kliješta za krimpavanje