



Kliješta za stezanje MultiCrimp® s izmjenjivim spremnikom, broj zamjenskih umetaka: 5



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	729650 5
GTIN	4003773066934
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Kliješta za krimpiranje s brzozamjenskim sistemom za mobilnu montažu. Zasebni disk spremnik obuhvaća 3 odn. 5 utora za krimpiranje za najčešće primjene krimpiranja. Kliješta polirana, ručke s višekomponentnim navlakama.

- **Brza zamjena utora za krimpiranje bez upotrebe alata.**
- **Jedan alat za najčešće primjene krimpiranja.**
- **Rezultati krimpiranja kao u slučaju fiksno montiranih nastavaka za krimpiranje.**

Dio isporuke:

Kliješta za krimpiranje s oblim spremnikom uključivo 3 odnosno 5 utora za krimpiranje.
ukupna duljina: 250 mm

za tuljke na krajevima žica: 0,25 – 6,0 i 10; 16; 25 mm²

za izolirane kabliske stopice i spojnice: 0,5 - 6 mm²

za neizolirane plosnate utikače: 0,5 - 6 mm²

za neizolirane kabliske stopice i spojnice: 0,5 - 10 mm²

za neizolirane čeone spojnice: 0,5 - 10 mm²

Tehnički opis

za izolirane kabliske stopice i spojnice	0,5 - 6 mm ²
za neizolirane kabliske stopice i spojnice	0,5 - 10 mm ²

za neizolirane čeone spojnice	0,5 - 10 mm ²
za neizolirane plosnate utikače	0,5 - 6 mm ²
za tuljke na krajevima žica	0,25 – 6,0 i 10; 16; 25 mm ²
ukupna duljina	250 mm
Broj zamjenskih umetaka	5
Oznaka proizvođača	MultiCrimp
Vrsta proizvoda	Kliješta za krimpanje