



## Kliješta za krimpanje, Tip: 6IS



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	729720 6IS
GTIN	4045197166753
Razred artikla	72B

### Opis

#### Izvedba:

Čelično tijelo sa zglobnim prijenosom. Precizno postizanje definiranih sila zahvaljujući integriranoj prisilnoj blokadi.

Povoljnija alternativa. F48/63 uključujući prihvat za plosnate ušice.

ukupna duljina: 230 mm

za presjek vodova: 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>

### Tehnički opis

ukupna duljina	230 mm
za presjek vodova	0,5 - 6 mm <sup>2</sup>
Vrsta proizvoda	Kliješta za krimpanje

### Pribor

Par uložaka za krimpanje Tip 6IS	729730 6IS
Garnitura opruga za kliješta za krimpanje dvodijelni	729142
Garnitura za krimpanje kableske kapice, utikači i spojnice uključujući kliješta za stezanje tuljaka	729725