

**Kliješta za rezanje, kromirana s navlakama, ukupna duljina: 125mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 724860 125    |
| GTIN           | 4003773039501 |
| Razred artikla | 73F           |

**Opis****Izvedba:**

Uski oblik s induktivno kaljenim oštricama (otprilike 62 HRC).  
Kliješta kromirana, ručke s višekomponentnim navlakama.

**Standard:**

**DIN ISO 5749**

**Materijal:**

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

**Tehnički opis**

|  |  |
|--|--|
| Kapacitet rezanja meke žice do Ø                   | 3 mm                                     |
| ukupna duljina                                     | 125 mm                                   |
| Kapacitet rezanja tvrde žice do Ø                  | 1,5 mm                                   |
| Standard   | DIN ISO 5749                             |
| Drška  | Višekomponentna navlaka                  |
| Postupak izrade                                    | Oštrice induktivno kaljene (cca 62 HRC). |
| Materijal  | Krom-vanadij čelik                       |
| Površina   | kromirano                                |
| Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela | ne                                       |

s oprugom za otvaranje koja se može uključiti

ne

Vrsta proizvoda

Rezna kliješta