

**Set udarnih svrdla od tvrdog metala, Svrdlo Ø: 5-12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	789020 5-12
GTIN	4002395369980
Razred artikla	76G

Opis**Izvedba:**

- Dvije čeone rezne oštrice. 3 specijalna Power Breaker predpogonska zuba kod MS2 stvaraju mikro pukotine na materijalu koji se buši te time omogućuju brži napredak bušenja i brže uklanjanje materijala. Vrlo kvalitetni HM vrh s vrlo čvrstim lemljenim spojem jamči dug vijek trajanja i kod armiranog betona. Zahvaljujući spirali s pojačanom jezgrom (KVS) prigušuju se vibracije; energiju udara se prenosi izravno na bušaći šiljak.

Upotreba:

Za bušenje betona, prirodnog kamena i zida.

Sadržaj:

Udarno svrdlo br. 789000: po 1 kom.

vel. 5; 6; 8, duljina 110 mm;

vel. 6; 8; 10; 12, duljina 160 mm

Tehnički opis

SvrdloØ	5 - 12 mm
Broj oštrica Z	2

Rezni materijal	HM
Zakivanje s udarcem / bez udarca	Bušenje s udarcem
Drška	SDS Plus
Vrsta proizvoda	Svrdlo za kamen

Pribor

Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus Øxukupna duljina 12X160 mm	789000 12X160
Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus Øxukupna duljina 8X160 mm	789000 8X160
Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus Øxukupna duljina 5X110 mm	789000 5X110
Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus Øxukupna duljina 10X160 mm	789000 10X160
Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus Øxukupna duljina 8X110 mm	789000 8X110
Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus Øxukupna duljina 6X110 mm	789000 6X110
Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus Øxukupna duljina 6X160 mm	789000 6X160