



Snažna kliješta za rezanje kabela polirana, s oprugom za otvaranje, ukupna duljina: 160mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	725230 160
GTIN	4003773065111
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Snažna glava s dodatno induktivno kaljenim oštrocama (cca. 64 HRC). **S oprugom za otvaranje koju se može prikopčati i otkopčati.**

Kliješta fosfatirana u crnoj boji, glava polirana, drške s višekomponentnim navlakama. Velik učinak rezanja zahvaljujući optimalnom omjeru sile.

Standard:

DIN ISO 5749

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

Tehnički opis

Kapacitet rezanja tvrde žice do Ø	2,5 mm
Kapacitet rezanja čelične žice do Ø	2 mm
ukupna duljina	160 mm
Kapacitet rezanja meke žice do Ø	3,4 mm
Standard	DIN ISO 5749
Drška	navlaka za drške s debelim stijenkama
Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (cca 64 HRC).
Materijal	Krom-vanadij-čelik

Površina	fosfatirano u crnoj boji, glava polirana
Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela s oprugom za otvaranje koja se može uključiti	ne
	da
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta