

**Kliješta za rezanje, kromirana s navlakama, ukupna duljina: 140mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	724860 140
GTIN	4003773039488
Razred artikla	73F

Opis**Izvedba:**

Uski oblik s induktivno kaljenim oštricama (otprilike 62 HRC).
Kliješta kromirana, ručke s višekomponentnim navlakama.

Standard:

DIN ISO 5749

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

Tehnički opis

Kapacitet rezanja tvrde žice do Ø	1,8 mm
Kapacitet rezanja meke žice do Ø	4 mm
ukupna duljina	140 mm
Standard	DIN ISO 5749
Drška	Višekomponentna navlaka
Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (cca 62 HRC).
Materijal	Krom-vanadij čelik
Površina	kromirano
Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela	ne

s oprugom za otvaranje koja se može uključiti

ne

Vrsta proizvoda

Rezna kliješta