



Set udarnih svrdla od tvrdog metala, Svrdlo Ø: 5-14mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 789020 5-14 |
| GTIN | 4002395369997 |
| Razred artikla | 76G |

Opis

Izvedba:

- Dvije čeone rezne oštrice. 3 specijalna Power Breaker predpogonska zuba kod MS2 stvaraju mikro pukotine na materijalu koji se buši te time omogućuju brži napredak bušenja i brže uklanjanje materijala. Vrlo kvalitetni HM vrh s vrlo čvrstim lemljenim spojem jamči dug vijek trajanja i kod armiranog betona. Zahvaljujući spirali s pojačanom jezgrom (KVS) prigušuju se vibracije; energiju udara se prenosi izravno na bušaći šiljak.

Upotreba:

Za bušenje betona, prirodnog kamena i zida.

Sadržaj:

Udarno svrdlo br. 789000: po 1 kom.
vel. 5; 6; 6, duljina 110 mm;
vel. 6; 6; 8; 8; 10; 12; 14, duljina 160 mm

Tehnički opis

| | |
|----------------|-----------|
| Broj oštrica Z | 2 |
| SvrdloØ | 5 - 14 mm |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Rezni materijal | HM |
| Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem |
| Drška | SDS Plus |
| Vrsta proizvoda | Svrdlo za kamen |

Pribor

| | |
|--|---------------|
| Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus Øxukupna duljina 8X160 mm | 789000 8X160 |
| Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus Øxukupna duljina 10X160 mm | 789000 10X160 |
| Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus Øxukupna duljina 14X160 mm | 789000 14X160 |
| Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus Øxukupna duljina 12X160 mm | 789000 12X160 |
| Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus Øxukupna duljina 5X110 mm | 789000 5X110 |
| Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus Øxukupna duljina 6X110 mm | 789000 6X110 |
| Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus Øxukupna duljina 8X110 mm | 789000 8X110 |
| Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus Øxukupna duljina 6X160 mm | 789000 6X160 |