



## Snažna kliješta za rezanje kabela polirana, s oprugom za otvaranje, ukupna duljina: 180mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	725230 180
GTIN	4003773060192
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Snažna glava s dodatno induktivno kaljenim oštricama (cca. 64 HRC). **S oprugom za otvaranje koju se može prikopčati i otkopčati.**

Kliješta fosfatirana u crnoj boji, glava polirana, drške s višekomponentnim navlakama. Velik učinak rezanja zahvaljujući optimalnom omjeru sile.

#### Standard:

**DIN ISO 5749**

#### Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

### Tehnički opis

Kapacitet rezanja meke žice do Ø	3,8 mm
Kapacitet rezanja čelične žice do Ø	2,2 mm
ukupna duljina	180 mm
Kapacitet rezanja tvrde žice do Ø	2,7 mm
Standard	DIN ISO 5749
Drška	navlaka za drške s debelim stijenkama
Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (cca 64 HRC).
Materijal	Krom-vanadij-čelik

Površina	fosfatirano u crnoj boji, glava polirana
Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela s oprugom za otvaranje koja se može uključiti	ne
	da
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta