

**Kliješta za rezanje kabela ERGO™, kromirana, ukupna duljina: 125mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	725240 125
GTIN	7314150106547
Razred artikla	730

**Opis****Izvedba:**

Kliješta kromirana. **Progresivno brušene oštrice** dodatno induktivno kaljene (cca. 62 HRC). Sa snažnom reznom fazom blizu zgloba za tvrdi materijal i finom reznom fazom na šiljcima za optimalno rezanje mekanog materijala. Zahvatni tuljci s **oprugom za otvaranje koju se može prikopčati i otkopčati**.

**Standard:****DIN ISO 5749****Materijal:**

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

**Tehnički opis**

Kapacitet rezanja čelične žice do Ø	1,6 mm
ukupna duljina	125 mm
Standard	DIN ISO 5749
Drška	ERGO® navlake za drške s debelim stijenkama
Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (cca 62 HRC).
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	kromirano
Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela	ne

s oprugom za otvaranje koja se može uključiti

da

Vrsta proizvoda

Rezna kliješta