

**Kliješta za rezanje kabela ERGO™, kromirana, ukupna duljina: 160mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 725240 160 |
| GTIN | 7314150106561 |
| Razred artikla | 730 |

Opis**Izvedba:**

Kliješta kromirana. **Progresivno brušene oštrice** dodatno induktivno kaljene (cca. 62 HRC). Sa snažnom reznom fazom blizu zgloba za tvrdi materijal i finom reznom fazom na šiljcima za optimalno rezanje mekanog materijala. Zahvatni tuljci s **oprugom za otvaranje koju se može prikopčati i otkopčati**.

Standard:**DIN ISO 5749****Materijal:**

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

Tehnički opis

| | |
|--|---|
| Kapacitet rezanja čelične žice do Ø | 2 mm |
| ukupna duljina | 160 mm |
| Standard | DIN ISO 5749 |
| Drška | ERGO® navlake za drške s debelim stijenkama |
| Postupak izrade | Oštrice induktivno kaljene (cca 62 HRC). |
| Materijal | Krom-vanadij-čelik |
| Površina | kromirano |
| Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela | ne |

s oprugom za otvaranje koja se može uključiti

da

Vrsta proizvoda

Rezna kliješta