

**Kliješta za rezanje kabela, kromirana VDE-izolirano, ukupna duljina: 140mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	725300 140
GTIN	4003773040293
Razred artikla	73F

Opis**Izvedba:**

Uski oblik s induktivno kaljenim oštrocama (otprilike 62 HRC).

Kliješta kromirana, ručke s višekomponentnim navlakama.

Izolirano prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 za radove pod naponom do 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5749

Materijal:

Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.

Tehnički opis

Kapacitet rezanja tvrde žice do Ø	1,8 mm
ukupna duljina	140 mm
Kapacitet rezanja meke žice do Ø	4 mm
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Standard	DIN ISO 5749
Drška	Višekomponentna navlaka
Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (cca 62 HRC).
Materijal	Specijalni alatni čelik
Površina	kromirano

Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela	ne
s oprugom za otvaranje koja se može uključiti	ne
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta