



Set udarnih svrdla od tvrdog metala „MX4“, Svrđlo Ø: 5-10mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	789060 5-10
GTIN	4002395374915
Razred artikla	76G

Opis

Izvedba:

Glava svrdla s kvadratnim presjekom. Povećana brzina bušenja zahvaljujući glavama s 4 oštrice. Dvostruko dulji vijek trajanja u odnosu na 2 oštrice. Dizajn velikog volumena s 4 spirale. TARGET TIP TECHNOLOGY - Oštrij kutni vrh:

Preciznije bušenje, bez klizanja na površini, agresivnije u betonskom čeliku i veća brzina bušenja. PGM certificirano - potvrđuje precizno bušenje rupa pogodnih za tiple, kako za kemijska tako i za mehanička sidra. U plastičnoj kutiji.

Upotreba:

Za bušenje betona, prirodnog kamena i zida – s maksimalnim komforom kod bušenja. Iznimno tihi rad, savršeno za kružne rupe. **Dizajn s 4** spirale za brzi iznos prašine od bušenja, slabe vibracije i veliku stabilnost. Manj umaranje za čovjeka i manje opterećenje udarne bušilice.

Sadržaj:

Udarno svrdlo br. 789050: po 1 kom.
vel. 5; 6 duljina 110 mm;
vel. 6; 8; 10 duljina 160 mm

Tehnički opis

Broj oštrica Z	4
SvrdoØ	5 - 10 mm
Pakiranje	Plastična kutija
Rezni materijal	HM
Zakivanje s udarcem / bez udarca	Bušenje s udarcem
Drška	SDS Plus
Vrsta proizvoda	Svrdo za kamen

Pribor

Udarno svrdlo od tvrdog metala „MX4“ SDS-plus Øxukupna duljina 8X160 mm	789050 8X160
Udarno svrdlo od tvrdog metala „MX4“ SDS-plus Øxukupna duljina 5X110 mm	789050 5X110
Udarno svrdlo od tvrdog metala „MX4“ SDS-plus Øxukupna duljina 6X110 mm	789050 6X110
Udarno svrdlo od tvrdog metala „MX4“ SDS-plus Øxukupna duljina 10X160 mm	789050 10X160
Udarno svrdlo od tvrdog metala „MX4“ SDS-plus Øxukupna duljina 6X160 mm	789050 6X160