

**Kliješta za rezanje kabela, kromirana VDE-izolirano, ukupna duljina: 160mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	725300 160
GTIN	4003773021995
Razred artikla	73F

**Opis****Izvedba:**

Uski oblik s induktivno kaljenim oštricama (otprilike 62 HRC).

Kliješta kromirana, ručke s višekomponentnim navlakama.

**Izolirano prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** za radove pod naponom do 1000 V.

**Standard:**

**DIN ISO 5749**

**Materijal:**

Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.

**Tehnički opis**

Kapacitet rezanja meke žice do Ø	4 mm
Kapacitet rezanja tvrde žice do Ø	2 mm
ukupna duljina	160 mm
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Standard	DIN ISO 5749
Drška	Višekomponentna navlaka
Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (cca 62 HRC).
Materijal	Specijalni alatni čelik
Površina	kromirano

Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela	ne
s oprugom za otvaranje koja se može uključiti	ne
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta