

**Kliješta za rezanje, polirana, ukupna duljina: 125mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	724900 125
GTIN	4003773213406
Razred artikla	73F

Opis**Izvedba:**

Uski oblik s induktivno kaljenim oštricama (otprilike 62 HRC).
Fosfatirane čeljusti, glava polirana, ručke prevučene plastikom.

Standard:

DIN ISO 5749

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

Tehnički opis

Kapacitet rezanja meke žice do Ø	3 mm
Kapacitet rezanja tvrde žice do Ø	1,5 mm
ukupna duljina	125 mm
Standard	DIN ISO 5749
Drška	presvučeno plastikom
Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (cca 62 HRC).
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	fosfatirano u crnoj boji, glava polirana
Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela	ne

s oprugom za otvaranje koja se može uključiti

ne

Vrsta proizvoda

Rezna kliješta