



## Standardni ravni odvijač, s drškom Kraftform, širina oštrice b: 8mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	662200 8
GTIN	4013288192172
Razred artikla	63H

### Opis

#### Izvedba:

Kovano tijelo, vrh standardiziran prema utorima na glavama vijaka.

**Drška Kraftform** od plastike otporne na udarac **s integriranim mekanim zonama** olakšava prijenos momenta te tako smanjuje opterećenje na ruke i šake.

**Tijelo** od visokolegiranog specijalnog čelika. Površina nikro-matirano kromirana, vrhovi crni odn. Lasertip narebreni šiljci, kemijski premaz od nikla.

#### Standard:

#### DIN 5265 Form A

#### Napomena:

Najbolja izdržljivost se postiže kod standardog odvijača kada se odvijače koristi tako da se uvijek točno uklapaju u normirane proreze vijaka. (vidi tablice). Oštećenje proreza vijka izbjeći ćete odabirom ispravne veličine odvijača.

### Tehnički opis

Duljina cilindričnog dijela	175 mm
Debljina oštrice a	1,2 mm
ukupna duljina	287 mm
Širina oštrice b	8 mm
Vrh oštrice	Vrh lasera
Oznaka proizvođača	334
Profil progona	Ravni odvijač
Vrsta proizvoda	Odvijač

---

**Pribor**

Standardni ravni odvijač, s drškom Kraftform širina oštrice b 3,5 mm	662200 3,5
Standardni ravni odvijač, s drškom Kraftform širina oštrice b 5,5 mm	662200 5,5
Standardni ravni odvijač, s drškom Kraftform širina oštrice b 2,5 mm	662200 2,5
Standardni ravni odvijač, s drškom Kraftform širina oštrice b 10 mm	662200 10
Standardni ravni odvijač, s drškom Kraftform širina oštrice b 6,5 mm	662200 6,5
Standardni ravni odvijač, s drškom Kraftform širina oštrice b 3 mm	662200 3
Standardni ravni odvijač, s drškom Kraftform širina oštrice b 4 mm	662200 4