


**Kliješta za rezanje, polirana, ukupna duljina: 160mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	724900 160
GTIN	4003773213420
Razred artikla	73F

**Opis****Izvedba:**

Uski oblik s induktivno kaljenim oštricama (otprilike 62 HRC).  
Fosfatirane čeljusti, glava polirana, ručke prevučene plastikom.

**Standard:**

**DIN ISO 5749**

**Materijal:**

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

**Tehnički opis**

Kapacitet rezanja meke žice do Ø	4 mm
ukupna duljina	160 mm
Kapacitet rezanja tvrde žice do Ø	2 mm
Standard	DIN ISO 5749
Drška	presvučeno plastikom
Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (cca 62 HRC).
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	fosfatirano u crnoj boji, glava polirana
Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela s oprugom za otvaranje koja se može uključiti	ne
	ne

Vrsta proizvoda

Rezna kliješta