

Garant**Kliješta za rezanje kabela, kromirana VDE-izolirano, ukupna duljina: 160mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	725310 160
GTIN	4045197501646
Razred artikla	71B

Opis

Izvedba:

Uski oblik s induktivno kaljenim oštricama (otprilike 62 HRC).

Kliješta kromirana, ručice s ergonomski optimiziranim višekomponentnim navlakama, s protukliznom **Haptoprene** površinom.

Izolirano prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 za radove pod naponom do 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5749

Materijal:

Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.

Tehnički opis

Kapacitet rezanja tvrde žice do Ø	2 mm
Kapacitet rezanja meke žice do Ø	4 mm
ukupna duljina	160 mm
Standard	DIN ISO 5749
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drška	Višekomponentna navlaka
Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (cca 62 HRC).
Materijal	Specijalni alatni čelik

Površina	kromirano
Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela	ne
s oprugom za otvaranje koja se može uključiti	ne
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta