



Garnitura standardnih ravnih odvijača „Stainless“, s drškom Kraftform, broj odvijača: 6



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	662510 6
GTIN	4013288116017
Razred artikla	63H

Opis

Izvedba:

Kovano tijelo, vrh standardiziran prema utorima na glavama vijaka.

Drška Kraftform od plastike otporne na udarac s **integriranim mekanim zonama** olakšava prijenos momenta te tako smanjuje opterećenje na ruke i šake.

Tijelo Wera Lasertip od plemenitog čelika s **vrhom s mikro strukturom** (od veličine 3,5).

Standard:

DIN 5265 Form A

Sadržaj:

po 1 odvijač br. 662500: vel. 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Napomena:

Najbolja izdržljivost se postiže kod standardnog odvijača kada se odvijače koristi tako da se uvijek točno uklapaju u normirane proreze vijaka. (vidi tablice). Oštećenje proreza vijka izbjeci ćete odabirom ispravne veličine odvijača.

Tehnički opis

Broj odvijača	6
Profil progona	Odvijač za vijke s glavom s prorezom
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
Vrsta proizvoda	Odvijači

Pribor

Standardni ravni odvijač „Stainless“ s Kraftform drškom širina oštrice b 10 mm	662500 10
Standardni ravni odvijač „Stainless“ s Kraftform drškom širina oštrice b 3,5 mm	662500 3,5
Držač vijaka tip 1	666425 1
Standardni ravni odvijač „Stainless“ s Kraftform drškom širina oštrice b 8 mm	662500 8
Standardni ravni odvijač „Stainless“ s Kraftform drškom širina oštrice b 4 mm	662500 4
Standardni ravni odvijač „Stainless“ s Kraftform drškom širina oštrice b 3 mm	662500 3
Standardni ravni odvijač „Stainless“ s Kraftform drškom širina oštrice b 6,5 mm	662500 6,5
Standardni ravni odvijač „Stainless“ s Kraftform drškom širina oštrice b 5,5 mm	662500 5,5