



Ravni odvijač, s Kraftform drškom potpuno izoliran, širina oštrice b: 3,5mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	663100 3,5
GTIN	4013288148674
Razred artikla	63H

Opis

Izvedba:

Drška i oštrica **s punom izolacijom do 1000 V prema DIN EN 61478 / VDE 0682-201**.

Svaki odvijač se ispituje pojed. u vodenoj kupki na proboj napona.

Tijela s konusnim oštricama, prilagođenim normiranim dimenzijama proreza vijka. potpuno izolirano, probojna čvrstoća izolacije iznosi višestruko više od propisanog minimalnog ispitnog napona prema VDE. Svaki ovaj odvijač se ispituje pojedinačno na proboj napona u vodenoj kupki.

Drška Kraftform od plastike otporne na udarac **s integriranim mekanim zonama** olakšava prijenos momenta te tako smanjuje opterećenje na ruke i šake.

Oštrica od visokolegiranog specijalnog čelika. Površina je nikro-mat kromirana, vrhovi su crni odnosno kemijski poniklani. Od vel. 5,5 = vanjski-Ø izolacije je jednak širini vrha (korisno pri radu na uskim utorima).

Upotreba:

Za rad pod naponom do 1000 V.

Najbolja izdržljivost se postiže kod odvijača za električare kada se odvijače koristi tako da se uvijek točno uklapaju u normirane proreze vijaka. (vidi tablice). Oštećenje proreza vijka izbjeći ćete odabirom ispravne veličine odvijača.

Tehnički opis

Debljina oštrice a	0,6 mm
ukupna duljina	181 mm
Širina oštrice b	3,5 mm
Duljina cilindričnog dijela	100 mm
Vrh oštrice	Lasertip

Oznaka proizvođača	160 i VDE
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil progona	Odvijač za vijke s glavom s prorezom
Vrsta proizvoda	Odvijači