



Kliješta za rezanje kabela, kromirana VDE izolirano uranjanjem, ukupna duljina: 160mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	725335 160
GTIN	4003773018155
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Uski oblik s induktivno kaljenim oštricama (otprilike 62 HRC).

Kromirana kliješta, drške obložene plastikom, **izolirana uranjanjem**.

Izolirano prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 za radove pod naponom do 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5749

Materijal:

Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.

Tehnički opis

ukupna duljina	160 mm
Kapacitet rezanja meke žice do Ø	4 mm
Kapacitet rezanja tvrde žice do Ø	2 mm
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Standard	DIN ISO 5749
Drška	izolirano uranjanjem
Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (cca 62 HRC).
Materijal	Specijalni alatni čelik

Površina	kromirano
Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela	ne
s oprugom za otvaranje koja se može uključiti	ne
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta