

LINDSTRÖM

Elektronička plosnata kliješta, ukupna duljina: 150mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	726120 150
GTIN	7314150103195
Razred artikla	73M

Opis**Izvedba:**

Tanki oblici s uskim čeljustima. Vanjski bridovi čeljusti zaobljeni. Precizni zglob s ekstra dugačkom vodilicom za najvišu stabilnost uz minimalno trenje. Glava i zglob polirani do sjaja.

Podoban za ESD, ergonomске 2K drške. Patentirana opruga za otvaranje smanjuje otpor kod zatvaranja kliješta. Na taj način može se vrlo precizno dozirati sila kojom se djeluje na obradak. Plosnato-šiljaste čeljusti, unutra glatke.

Materijal:

Visokoučinkovit čelik za kuglične ležajeve, kovan.

Tehnički opis

Širina glave	9 mm
ukupna duljina	150 mm
Duljina čeljusti	20 mm
Izvedba čeljusti	glatko
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Oblik otvora ključa	plosnato-šiljasto, čeljusti iznutra glatke
Drška	2K navlaka za dršku

Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (45 – 48 HRC)
Materijal	Visokoučinkovit čelik za kuglične ležajeve
Površina	polirano do zrcalnog sjaja
s oprugom za otvaranje	da
Vrsta proizvoda	Plosnata kliješta