

**Kliješta sa središnje postavljenim oštricama, ukupna duljina: 250mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	725800 250
GTIN	4003773034070
Razred artikla	73F

**Opis****Izvedba:**

S posebno čvrstom glavom i induktivno kaljenom oštricom. Tvrdooća oštrice ca. 64 HRC. Kliješta fosfatirana u crnoj boji, glava polirana, drške prevučene plastikom.

**Prednost:**

Kapacitet rezanja veći je nego kod kliješta za rezanje kabela usporedive veličine.

**Standard:**

**DIN ISO 5743**

**Materijal:**

Krom-vanadij vrhunski čelik, kovan i više puta kaljen u ulju.

**Tehnički opis**

ukupna duljina	250 mm
Kapacitet rezanja meke žice do Ø	5 mm
Kapacitet rezanja čelične žice do Ø	3,5 mm
Kapacitet rezanja tvrde žice do Ø	3,8 mm
Standard	DIN ISO 5743
Drška	presvučeno plastikom
Glava	ravno
Postupak izrade	Oštrice dodatno induktivno kaljene, čvrstoća oštrice cca 64 HRC
Materijal	Krom-vanadij čelik za visoki učinak

Površina	Fosfatirane čeljusti, glava polirana.
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta