



## Standardni ravni odvijač, s plastičnom drškom, širina oštrice b: 4mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	662000 4
GTIN	7610733085750
Razred artikla	63E

### Opis

#### Izvedba:

Kovano tijelo, vrh standardiziran prema utorima na glavama vijaka.

**Čvrsta drška „Classic“** od prozirne plastike otporne na udarce (bez kadmija). **Oštrica** izrađena od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. S paralelnim plohama vrha. Površina poniklana i kromirana, oštrica crna.

#### Standard:

Ähnlich **DIN 5265 Form A.**

#### Napomena:

Najbolja izdržljivost se postiže kod standardog odvijača kada se odvijače koristi tako da se uvijek točno uklapaju u normirane proreze vijaka. (vidi tablice). Oštećenje proreza vijka izbjeći ćete odabirom ispravne veličine odvijača.

### Tehnički opis

Oznaka oštrice	2
Duljina cilindričnog dijela	100 mm
Širina oštrice b	4 mm
ukupna duljina	195 mm
Debljina oštrice a	0,6 mm
Seriya	Classic
Profil progona	Ravni odvijač
Vrsta proizvoda	Odvijač

