

**TMSERROR, širina oštrice b: 5,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	663200 5,5
GTIN	4013288192431
Razred artikla	63H

Opis**Izvedba:**

Drška i oštrica **s punom izolacijom do 1000 V prema DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

Svaki odvijač se ispituje pojed. u vodenoj kupki na proboj napona.

Tijela s konusnim oštricama, prilagođenim normiranim dimenzijama proreza vijka. potpuno izolirano, probojna čvrstoća izolacije iznosi višestruko više od propisanog minimalnog ispitnog napona prema VDE. Svaki ovaj odvijač se ispituje pojedinačno na proboj napona u vodenoj kupki.

Drška Kraftform od plastike otporne na udarac **s integriranim mekanim zonama** olakšava prijenos momenta te tako smanjuje optereće na ruke i šake.

Tijelo od visokolegiranog specijalnog čelika sa suženom oštricom, fosfatirano cinkom. Reducirani Ø tijela s integriranom zaštitnom izolacijom za duboke vijčane i opružne elemente (Ø tijela = Ø izolacije u prednjem području tijela).

Upotreba:

Za rad pod naponom do 1000 V.

Najbolja izdržljivost se postiže kod odvijača za električare kada se odvijače koristi tako da se uvijek točno uklapaju u normirane proreze vijaka. (vidi tablice). Oštećenje proreza vijka izbjeći ćete odabirom ispravne veličine odvijača.

Tehnički opis

Širina oštrice b	5,5 mm
Duljina cilindričnog dijela	125 mm
ukupna duljina	223 mm
Debljina oštrice a	1 mm
Oznaka proizvođača	160 iS

Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil progona	Odvijač za vijke s glavom s prorezom
Vrsta proizvoda	Odvijači