

LINDSTRÖM

Precizna šiljasta kliješta za elektroniku, čeljusti ozubljene, ukupna duljina: 150mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	726160 150
GTIN	7314150103225
Razred artikla	73M

Opis**Izvedba:**

Tanki oblici s uskim čeljustima. Vanjski bridovi čeljusti zaobljeni. Precizni zglob s ekstra dugačkom vodilicom za najvišu stabilnost uz minimalno trenje. Glava i zglob polirani do sjaja. **Podoban za ESD**, ergonomске 2K drške. Patentirana opruga za otvaranje smanjuje otpor kod zatvaranja kliješta. Na taj način može se vrlo precizno dozirati sila kojom se djeluje na obradak. Ovalno-šiljaste duge čeljusti, unutra nazubljene.

Materijal:

Visokoučinkovit čelik za kuglične ležajeve, kovan.

Tehnički opis

Širina glave	9 mm
ukupna duljina	150 mm
Duljina čeljusti	32 mm
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Oblik otvora ključa	ovalno-šiljasto, čeljusti iznutra ozubljene
Izvedba čeljusti	iznutra glatko

Drška	2K navlaka za dršku
Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (45 – 48 HRC)
Materijal	Visokoučinkovit čelik za kuglične ležajeve
Površina	polirano do zrcalnog sjaja
s oprugom za otvaranje	da
Vrsta proizvoda	Plosnato-oblakliješta