

**TMSERROR, broj odvijača: 3****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	663210 3
GTIN	4013288164537
Razred artikla	63H

**Opis****Izvedba:**

Drška i oštrica **potpuno izolirani do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Svaki odvijač se ispituje pojed. u vodenoj kupki na proboj napona.

Tijela s konusnim oštricama, prilagođenim normiranim dimenzijama proreza vijka. potpuno izolirano, probojna čvrstoća izolacije iznosi višestruko više od propisanog minimalnog ispitnog napona prema VDE. Svaki ovaj odvijač se ispituje pojedinačno na proboj napona u vodenoj kupki.

**Drška Kraftform** od plastike otporne na udarac **s integriranim mekanim zonama** olakšava prijenos momenta te tako smanjuje opterećenje na ruke i šake.

Tijelo od visokolegiranog specijalnog čelika s suženom oštricom, fosfatirano cinkom. Reducirani Ø tijela s integriranom zaštitnom izolacijom za duboke vijčane i opružne elemente (Ø tijela = Ø izolacije u prednjem području tijela).

**Upotreba:**

Za rad pod naponom do 1000 V.

Najbolja izdržljivost se postiže kod odvijača za električare kada se odvijače koristi tako da se uvijek točno uklapaju u normirane proreze vijaka. (vidi tablice). Oštećenje proreza vijka izbjeci ćete odabirom ispravne veličine odvijača.

**Sadržaj:**

po 1 odvijač br. 663200: vel. 3,5; 4; 5,5

**Tehnički opis**

Broj odvijača	3
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil progona	Odvijač za vijke s glavom s prorezom

Vrsta proizvoda

Odvijači

**Pribor**

Ravni odvijač sa smanjenim Ø oštrice, s drškom  
Kraftformpotpuno izoliran širina oštrice b 4 mm

663200 4

Držač vijaka tip 2

666425 2

Ravni odvijač sa smanjenim Ø oštrice, s drškom  
Kraftformpotpuno izoliran širina oštrice b 3,5 mm

663200 3,5

Ravni odvijač sa smanjenim Ø oštrice, s drškom  
Kraftformpotpuno izoliran širina oštrice b 5,5 mm

663200 5,5

Držač vijaka tip 3

666425 3