

**Škare za rezanje kabela s prijenosom VDE-izolirano, ukupna duljina: 580mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	730600 580
GTIN	4003773021797
Razred artikla	73F

Opis**Izvedba:**

Glava sa srpolikim oštricama i prijenosom u glavi, ručke od čelične cijevi s plastičnim prevlakama. Glava polirana, ručke **izolirane od uranjanja do 1000 V prema DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

Upotreba:

Za rezanje bakrenih i aluminijskih kabela.

Tehnički opis

za jednožilne vodiče	150 mm ²
za Ø višezilnih vodiča	27 mm
ukupna duljina	580 mm
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drška	izolirano uranjanjem
Pokretanje	mehanički, dvoručno
Materijal	Krak: čelična cijev
Glava	Glava noža: poseban krom-vanadij elektročelik visoke kvalitete, kovan, ojačan uljem.
s oprugom za otvaranje	ne
Izmjenjiva rezna glava	da
Vrsta proizvoda	Škare

Pribor

Zamjenska rezna glava za škare za kabele ukupna duljina
580 mm

730610 580