



## Standardni ravni odvijač, s drškom Kraftform, širina oštrice b: 3,5mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	662200 3,5
GTIN	4013288175106
Razred artikla	63H

### Opis

#### Izvedba:

Kovano tijelo, vrh standardiziran prema utorima na glavama vijaka.

**Drška Kraftform** od plastike otporne na udarac **s integriranim mekanim zonama** olakšava prijenos momenta te tako smanjuje opterećenje na ruke i šake.

**Tijelo** od visokolegiranog specijalnog čelika. Površina nikro-matirano kromirana, vrhovi crni odn. Lasertip narebreni šiljci, kemijski premaz od nikla.

#### Standard:

#### DIN 5265 Form A

#### Napomena:

Najbolja izdržljivost se postiže kod standardog odvijača kada se odvijače koristi tako da se uvijek točno uklapaju u normirane proreze vijaka. (vidi tablice). Oštećenje proreza vijka izbjeci ćete odabirom ispravne veličine odvijača.

### Tehnički opis

ukupna duljina	181 mm
Debljina oštrice a	0,6 mm
Širina oštrice b	3,5 mm
Duljina cilindričnog dijela	100 mm
Vrh oštrice	crna
Oznaka proizvođača	335
Profil progona	Ravni odvijač
Vrsta proizvoda	Odvijač

