



Akumulatorska bušilica-odvijač s izmjenjivom glavom bušilice click & go, tip: GSR1215FC



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	P07223 GSR1215FC
GTIN	3165140847704
Razred artikla	00N

Opis

Izvedba:

Precizni radovi i na teško dostupnim mjestima zahvaljujući kompaktnoj veličini s **držačem nastavka** ili zamjenjivim **ekscentričnim nastavkom** ili **kutnim nastavkom**. Fleksibilan rad zahvaljujući sustavu zamjene s četiri različita **FlexiClick** nastavka. Ugodno rukovanje: Nastavci kod podešavanja 16 različitih položaja ostaju na uređaju.

Bosch akumulatorska bušilica-odvijač

- **Kompaktna, snažna 12 V akumulatorska bušilica-odvijač s hodom udesno/ulijevo.**
- **Dugi vijek trajanja zahvaljujući EC motoru bez četki (ne 070240).**
- **S Electronic Motor Protection (EMP) i Electronic Cell Protection (ECP).**
- **LED svjetlo za osvjetljavanje radnog područja prikaza stanja baterije.**
- **Višestupanjsko podešavanje okretnog momenta za precizne vijke.**
- **Elektronička regulacija broja okretaja za precizno bušenje i pričvršćivanje vijaka.**
- **Softgrip.**
- **Izmjenjivi Colorclips za jednostavno prepoznavanje uređaja (ne 070240).**

Dio isporuke:

Uključuje transportni kovčeg, bez akumulatora i punjača.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatora i punjače pronaći ćete pod br. 073852 i dalje te 073866.

Tehnički opis

tipična uporaba	Strong
Raspon broja okretaja 1. brzina	0 - 400 min ⁻¹
maskimalan okretni moment tvrdo	30 Nm
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	19 mm
Oznaka proizvođača	GSR 12V-15 FC
maskimalan mekani okretni moment	15 Nm
Težina	0,8 kg
Područje stezanja brzostezne glave	0 - 10 mm
maksimalne vibracije prema EN	< 1,9 m/s ²
Raspon broja okretaja 2. brzina	0 - 1300 min ⁻¹
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 12 V
Konstrukcija motora	Motor bez četkica
Napon baterije	12 V
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	10 mm
Pakiranje	Sistemska kovčeg (L-Boxx)
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda	Bušilica-odvijač