



Kompaktna kliješta za armaturu CoBolt® sa savijenom glavom 20°, ukupna duljina: 200mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	731755 200
GTIN	4003773066866
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Zahvaljujući specijalnom prienosnom mehanizmu veliki učinak rezanja s malom silom rezanja. Indukcijski kaljene rezne oštrice (približno 64 HRC).

Kliješta fosfatirana u crnoj boji, drške prevučene plastikom. **Glava savijena pod kutom od 20° za ravne rezove.**

Upotreba:

Za žicu do 2000 N/mm² vlačne čvrstoće.

Materijal:

Krom-vanadij elektročelik, upušteno iskovan i kaljen u ulju.

Tehnički opis

za čelične žice za mekane materijale do Ø	6 mm
za čeličnu žicu srednje tvrdoće do Ø	5,2 mm
za čeličnu žicu do Ø	3,6 mm
ukupna duljina	200 mm
Oznaka proizvođača	CoBolt®
Oštrica	kaljeno
glava pod kutom	20 stupanj
Drška	presvučeno plastikom
Materijal	Krom-vanadij elektročelik

Površina	atramentirano u crnoj boji
s oprugom za otvaranje	ne
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta