



Škare za rezanje kabela s 2K navlakama VDE-izolirano, ukupna duljina: 165mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	730350 165
GTIN	4003773039648
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Ručke s **višekomponentnim navlakama**. Izolacija do **1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Ručice s višekomponentnim navlakama. Glava sa srpolikim oštricama. Ručke prevučene plastikom. Reže glatko i čisto bez uklještenja.

Upotreba:

Za rezanje bakrenih i aluminijskih kabela.

Materijal:

Specijalni alatni čelik, upušteno iskovan.

Tehnički opis

ukupna duljina	165 mm
Kapacitet rezanja	50 mm ²
Kapacitet rezanja do Ø	15 mm
Zaštita od pritezanja	da
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drška	Višekomponentna navlaka
Pokretanje	mehanički, jednoručno

Materijal	Poseban alatni čelik visoke kvalitete, kovan, kaljen u ulju.
Površina	kromirano
s oprugom za otvaranje	ne
Vrsta proizvoda	Škare