

Weidmüller **Škare za rezanje kabela s prijenosom, za kabel Ø: 45mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	731090 45
GTIN	4032248482160
Razred artikla	73H

**Opis****Izvedba:**

Glava škara sa srpolikim reznim nožem i mehanizmom prijenosa (jednoručno rukovanje). Nema prolaska reznog noža, jer ima dvostruko vođenje.

**Upotreba:**

Za čisto rezanje aluminijskih i bakrenih kabela (također i niti). Ne koristiti za čeličnu žicu, tvrde aluminijske legure, tvrdo vučene bakrene vodiče.

**Materijal:**

Nož od posebnog čelika, krakovi od čeličnog lima s navlakama za drške.

**Napomena:**

Kod jednožilnih vodiča učinak rezanja je manji otprilike 30%.

Kapacitet rezanja višezilnih vodiča do: 400 mm<sup>2</sup>

ukupna duljina: 290 mm

Oznaka proizvođača: KT45R

**Tehnički opis**

ukupna duljina	290 mm
Kapacitet rezanja višezilnih vodiča do	400 mm <sup>2</sup>
za kabel Ø	45 mm
Oznaka proizvođača	KT45R
Drška	plastična navlaka

Pokretanje	mehanički, jednoručno, princip račne
Vrsta proizvoda	Škare

---

**Pribor**

Zakretni nož s vijkom i maticom tip 45 mm	731115 45
---	-----------