



## Škare za rezanje kabela s 2K navlakama VDE-izolirano, ukupna duljina: 200mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	730350 200
GTIN	4003773026761
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Ručke s **višekomponentnim navlakama. Izolacija do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Ručice s višekomponentnim navlakama. Glava sa srpolikim oštricama. Ručice prevučene plastikom. Reže glatko i čisto bez uklještenja.

Posebno veliko područje rezanja zahvaljujući dvostrukom reznom rubu

#### Upotreba:

Za rezanje bakrenih i aluminijskih kabela.

#### Materijal:

**Specijalni alatni čelik**, upušteno iskovan.

### Tehnički opis

Kapacitet rezanja do Ø	20 mm
ukupna duljina	200 mm
Kapacitet rezanja	70 mm <sup>2</sup>
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drška	Višekomponentna navlaka
Pokretanje	mehanički, jednoručno
Materijal	Poseban alatni čelik visoke kvalitete, kovan, kaljen u ulju.

Površina	kromirano
s oprugom za otvaranje	ne
Vrsta proizvoda	Škare